

**Garant****Brusné tělísko hrubé, AW-AN, Typ: ZY1632****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

**Brusná tělíška GARANT** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko ve zvláštní kvalitě **smíšený korund**, zrno 30 (hrubý) a s keramickým pojivem. Stopka Ø 6 mm, délka stopky 40 mm.

**Použití:**

Pro hrubé obrábění **litiny** a **INOX**. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

**Technický popis**

Ø hlavy	16 mm
Délka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	hrubý

Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	32 mm
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AW-AN
Druh produktu	Brusné tělísko