

Garant**Brusné tělísko hrubé, AW-AN, Typ: ZY2040****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551700 ZY2040
GTIN	4045197239761
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko ve zvláštní kvalitě **smíšený korund**, zrno 30 (hrubý) a s keramickým pojivem. Stopka Ø 6 mm, délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro hrubé obrábění **litiny** a **INOX**. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

Technický popis

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø hlavy	20 mm
Délka stopky	40 mm

Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	40 mm
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AW-AN
Druh produktu	Brusné tělísko