

Garant**Brusné tělísko hrubé, AW-AN, Typ: SP2032****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 551700 SP2032 |
| GTIN | 4045197239785 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Brusná tělíška GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko ve zvláštní kvalitě **smíšený korund**, zrno 30 (hrubý) a s keramickým pojivem. Stopka Ø 6 mm, délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro hrubé obrábění **litiny** a **INOX**. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Ø hlavy | 20 mm |
| Délka stopky | 40 mm |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Ø stopky | 6 mm |
| Délka hlavy | 32 mm |
| Brusivo | normální korund (A) |
| Zkratka brusiva | A |
| Atribut názvu produktu | AW-AN |
| Druh produktu | Brusné tělísko |