

Garant

**Leštící brusné tělísko zrno 120 (červené) střední, Ø hlavy×délka hlavy:
6X10mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551900 6X10
GTIN	4045197239884
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce Ø 3 resp. 6 mm. **Leštící tělíška GARANT** se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíška GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Leštící tělíška se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.** Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Popis tvaru	Válec
Zrnitost	120

Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	6 mm
Délka hlavy	10 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	červená
Druh produktu	Leštící tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		