

**HOLEX****Vějířovitý brusný kotouč vlnité rouno, jemný, Ø hlavy×šířka hlavy: 80X50mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Třída artiklu	52E

## Popis

### Provedení:

Sinusově skládané brusné rouno bez oříznutých hran. Ø stopky 6 mm.

### Použití:

Pro **matování a leštění bez přechodů**.

## Technický popis

Maximální počet otáček	7000 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky	4000 min <sup>-1</sup>
Šířka hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	80 mm
Zkratka brusiva	A
Srovnání zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemný
Atribut názvu produktu	jemný

Druh produktu

Vějířovitý brusný kotouč

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		