

**Opěrný talíř ISO pružný/hladký, Vnější Ø: 108mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566650 108
GTIN	2050001032164
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Elastický** speciální plastový talíř pro **flexibilní broušení kontur**. Ideální pro zrna 60 a jemnější. Podle ISO.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Vhodný pro Ø kotoučů	115 mm
Vnější Ø	108 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř