



## Sada suknových kotoučů s nejjemnějším leštícím roumem 3-dílná k vyleštění, Ø kotouče: 100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	555735 100
GTIN	4013349630346
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Provedení:

**Textilní plisované kroužky** jsou navinuté na kovovém jádru (upínání); **sada obsahuje vždy tři kotouče.**

Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba leštící pasty, dobrá životnost – netřepí se.

**Unipol®** Textilní kroužek ovinitý o kovové jádro (upnutí).

#### Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s leštící pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru **kovů** (obvodová rychlost cca 25 – 30 m/s).

**Nejjemnější leštící rouno** se používá k vyleštění všech kovů i plastů.

#### Upozornění:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.

### Technický popis

Ø redukčního kroužku	10 mm
Ø redukčního kroužku	14 mm
Ø redukčního kroužku	16 mm

Ø kotouče	100 mm
Ø otvoru	20 mm
Šířka kroužku	14 mm
Druh produktu	Textilní kroužek

### Příslušenství

Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE