



Sada suknových kotoučů s nejjemnějším lešticím roumem 3-dílná k vyleštění, Ø kotouče: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	555735 150
GTIN	4013349630353
Třída artiklu	56Z

Popis

Provedení:

Textilní plisované kroužky jsou navinuté na kovovém jádru (upínání); **sada obsahuje vždy tři kotouče.**

Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba lešticí pasty, dobrá životnost – netřepí se.

Unipol® Textilní kroužek ovinutý o kovové jádro (upnutí).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru **kovů** (obvodová rychlost cca 25 – 30 m/s).

Nejjemnější lešticí rouno se používá k vyleštění všech kovů i plastů.

Upozornění:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Ø redukčního kroužku	14 mm
Ø redukčního kroužku	16 mm

Ø otvoru	20 mm
Šířka kroužku	14 mm
Druh produktu	Textilní kroužek

Příslušenství

Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE