

**3M****Opěrný talíř fibrových kotoučů pružný/hladký, Vnější Ø: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566692 115
GTIN	4046719523801
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

**Elastický** speciální plastový talíř pro **flexibilní broušení kontur**. Ideální pro zrna 60 a jemnější. Navíc včetně upínacích matic 5/8 palce.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Vhodný pro Ø kotoučů	115 mm
Vnější Ø	115 mm
Včetně upínací matice	ano
Druh produktu	Opěrný talíř