

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 060204 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SM
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení