

**Garant****RC.X 1003, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Třída artiklu	21G

## Popis

RC.X 1003 HB7035-1 Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení