

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Třída artiklu	21G

Technický popis

Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení