

**martor****Bezpečnostní nůžky SECUMAX, Celková délka: 216mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	769245 216
GTIN	4002632921339
Třída artiklu	76F

**Popis****Provedení:**

Ergonomická 2komponentní rukojeť. Břity z nerezové ušlechtilé oceli pro dobré chování při řezu a dlouhou životnost. Speciální brus čepelí chrání před pořezáním a zaoblené špičky zabraňují riziku zranění bodnutím. S drátořezem speciálně pro dráty a kabely a s drápky k povolení uzávěrů.

**Použití:**

Papír, kartony, textil, fólie, plastové páskování a mnohé další

**Technický popis**

Celková délka	216 mm
Typové označení výrobce	SECUMAX 565
Provedení rukojeti	Ergonomické 2složkové opláštění rukojeti
Materiál	nerezová ušlechtilá ocel
Druh produktu	Nůžky

**Příslušenství**

Brašna na opasek s klipsem Typ L	842200 L
----------------------------------	----------

Brašna na opasek s klipsem Typ M

842200 M