



## Sada pro řezání jemných závitů v plechové kazetě, Pro jemný metrický závit: M6-20



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	145805 M6-20
GTIN	4045197876546
Třída artiklu	11K

### Popis

#### Provedení:

**Pevná plechová kazeta** s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

#### Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130470: vel. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

Po 1 závitovém očku č. 141050: vel. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

Po 1 nastavitelném vratidlu č. 148400: vel. 1; 3

Po 1 držáku závitových oček č. 149300: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

### Technický popis

Pro jemný metrický závit	M6 - M20
Druh závitu	MF

Vrcholový úhel

60 stupeň