

**Garant****Držák na nástroje eco axiální jednoduchý, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318852 25
GTIN	4045197893307
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:**

**GARANT** - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky GARANT eco.

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 130 mm

Upínací délka L<sub>1</sub>: 102 mm

B: 40 mm

Vnější Ø D: 102 mm

**Technický popis**

Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Vnější Ø D	102 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	102 mm

B	40 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák