

Garant**Podélný upínač eco BMT, BMT: 55/E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jistěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi. Vhodný pro efektivní systémy chlazení jako GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Vhodný pro konvenční soustruhy.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Technický popis

Vhodné stroje	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Druh produktu	Nožový držák