

Garant**Příčný upínač Eco BMT, BMT: 68****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319886 68
GTIN	4045197877420
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi. Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT Eco, ale také pro jiné systémy. Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.

Technický popis

L ₁	100 mm
h ₁	25 mm
b ₂	64 mm
Vhodné stroje	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

L ₂	68 mm
x	98 mm
h ₂	94 mm
Druh produktu	Nožový držák