

Garant**Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319888 60
GTIN	4045197877444
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

Vhodné stroje	Mori NL, Mori NT
L ₂	84 mm
d _a	40 mm
Z	70 mm

L ₁	94 mm
h ₁	108 mm
x	80 mm
l ₁	110 mm
L ₃	30 mm
Druh produktu	Nožový držák