

**HAINBUCH****Upínací hlava hladká, SK 100, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 87mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	329950 87
GTIN	2050001924940
Třída artiklu	33H

## Popis

### Provedení:

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

## Technický popis

Upínací Ø	87 mm
Tvrдост	60 HR
Upínací plocha	hladká
Profil	kulatý
Délka L	59 mm

Provedení	bez přední části
Upnutí	SK 100
Druh produktu	Upinaci hlava