


HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými drážkami, SK 100, Upínací Ø (stoupání po 1 mm):
19mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329952 19
GTIN	2050001925121
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými žlábkami pro surový materiál, malý Ø.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

Upínací Ø	19 mm
Upínací plocha	příčné drážky
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý

Délka L	59 mm
Upnutí	SK 100
Druh produktu	Upinaci hlava