

HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 100, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 49mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329954 49
GTIN	2050001925428
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

Upínací Ø	49 mm
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Profil	kulatý

Délka L	59 mm
Upnutí	SK 100
Druh produktu	Upinaci hlava