



Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 100, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 64mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329954 64 |
| GTIN | 2050001925572 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø | 64 mm |
| Profil | kulatý |
| Tvrдость | 60 HR |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |

| | |
|---------------|---------------|
| Délka L | 59 mm |
| Upnutí | SK 100 |
| Druh produktu | Upinaci hlava |