

**Upínací hlava měkká, SK 100, Ø startovacího otvoru: 90mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329956 90 |
| GTIN | 2050001925985 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis**Provedení:**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitebné polotovary **na poptávku!**

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Technický popis

| | |
|-----------------------|--------|
| Ø startovacího otvoru | 90 mm |
| Profil | kulatý |
| Tvrdost | 60 HR |
| Délka L | 59 mm |
| Upnutí | SK 100 |

Druh produktu

Upinaci hlava