

**Digitální siloměr, Rozsah měření: 0-320kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479130 0-320
GTIN	2050001674753
Třída artiklu	47F

**Popis****Provedení:**

Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní, jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet síly.

Doplňující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3x upevňovací závit M5 na dně krytu.

**Výhoda:**

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č. 081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufříku.

**Technický popis**

Plocha pístu	80 cm <sup>2</sup>
Rozsah měření	0 - 320 kN
Kroková hodnota číslic	0,1 kN
Výška snímače síly	41 mm
Ø snímače síly	138 mm
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±0,5 z konečné hodnoty rozsahu měření ±1 číslice %
Ø pístu	100 mm
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Otočný displej	300 stupeň
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6