



Siloměr zploštělý tvar, Rozsah měření: 0-0,32 kN



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479110 0-0,32
GTIN	2050001858801
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vodě (IP43).

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Funkce:

IP43: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

V konstrukci obráběcích strojů.

Velmi vhodný pro **měření ve svěracích**.

Rozsah dodávky:

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.

Obal: Stabilní box

Ochranná třída IP: IP 43

Dělení stupnice: 0,01 kN

Mezní chyba: $\pm 1,6$ z konečné hodnoty rozsahu měření ($\pm 2,5$ s vlečnou ručičkou) %

\varnothing píst: 50 mm

Výška snímače síly: 38 mm

\varnothing snímače síly: 90 mm

Provozní teplota: -10 - 50 °C

Technický popis

Plocha pístu	10 cm ²
Výška snímače síly	38 mm
Dělení stupnice	0,01 kN
Rozsah měření	0 - 0,32 kN
Ø snímače síly	90 mm
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) %
Ø píst	50 mm
Ochranná třída IP	IP 43
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr