



Pružinový siloměr Medio Line Newton, maximální rozsah vážení: 3N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479417 3
GTIN	7612348400034
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností $\pm 0,3$ % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

Technický popis

Maximální rozsah vážení	3 N
Délka stupnice	100 mm
Upnutí břemene	háček
Stupnice	0,02 N
Kalibrování	K1

Druh produktu

Siloměr

Služby

KalibrováníSiloměr Typ F

027730 F

Příslušenství

Tlaková sada Typ MEDIO

479421 MEDIO

Háček a sponkapro Micro / Medio

479428

Vlečná ručička Typ MEDIO

479429 MEDIO