

**Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 140×115×5 mm, Zrnitost: 220****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557545 220
GTIN	4046719201723
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

**Soft-Pad** se strukturou pěnového materiálu, která **rozděluje tlak**. S povlakem korundu (A). S povlakem na 1 straně.

**Výhoda:**

- **Elastické, bez tvorby ohybů nebo záhybů.**
- **Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.**
- **Minimální sklon k usazování, vymývateľné.**

**Použití:**

**Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech**, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokré i suché broušení.

**Technický popis**

Zrnitost	220
Stupeň jemnosti	super jemný
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Šířka	115 mm

Výška	5 mm
Délka	140 mm
Atribut názvu produktu	140×115×5 mm
Počet hub, archů	20
Druh produktu	Brusná houba

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		