

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 08/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 08/07
GTIN	4045197877741
Třída artiklu	21T

Popis

Vyvrtávací tyč TK 08/07 mmØ stopky D_s: 8 mm
ISO kód držáku: E08K SDQCR/L07
Úhel nastavení κ: 107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D_{min}: 12 mm
Středové přesazení L₃: 7 mm

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	E08K SDQCR/L07
Středové přesazení L ₃	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	7,6 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269413
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500