

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L <sub>2</sub>	9,6 mm
ISO kód držáku	E10K SDQCR/L07
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500