

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	49 mm
Upínací výška L_2	39 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Délka hlavy L_1	40 mm
Šroub podložky	269013 2
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
ISO kód držáku	A40T SVUBR/L16
Středové přesazení L_3	27 mm
Podložka	269005 8
Celková délka L	300 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500