

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	SSBCR/L 1616H09
Velikost stopky	16 mm
Podložka	269005 12
Funkční šířka L ₄	13 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Délka hlavy L ₁	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 12	269005 12
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500