

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravá, Typ: SET06****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	S0608H SCLCR06
ISO kód držáku	S1216M SCLCR06
ISO kód držáku	S0810J SCLCR06
ISO kód držáku	S1012K SCLCR06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	22 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm

Délka hlavy L ₁	33 mm
Délka hlavy L ₁	42 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	16 mm
Středové přesazení L ₃	4 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	12 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500