

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

2břítá vyměnitelná břitová destička.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technický popis

Rádus pro programování u a_p max	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LPGT 010210 ER-GM
Typ	INOX
Rohový rádus	1 mm
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,3 mm
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		