

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221949 S
GTIN	4960664785124
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

2břítá vyměnitelná břitová destička.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,25 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LPGT 010210 ER-GM

Typ: S

Rohový rádius: 1 mm

Rádius pro programování u a_p max: 1,2 mm

Technický popis

Rádius pro programování u a_p max	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LPGT 010210 ER-GM
Typ	S
Rohový rádius	1 mm
Typ	CA6535

Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	M
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		