

STARCKE®**Brusný papír (SiC) voděodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitost: 1200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557500 1200
GTIN	4002748337710
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Velmi pevný a pružný latexový papír s rovnoměrnou vrstvou **karbidu křemíku (SiC)**. Dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.

Velikost listu 230×280 mm.

Použití:

Použití převážně k ručnímu broušení v karosárnách, opravnách a lakovnách, k broušení a jemnému broušení lakovaných nebo tmelených ploch.

Technický popis

Stupeň jemnosti	leštění
Zrnitost	1200
Označení výrobce	911 A
Řada	Matador
Brusivo	karbid křemíku
Zkratka brusiva	SiC
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm
Atribut názvu produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brusný papír

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Pryžový brusný špalek	557600
Ocelová obtahovací destička	556950