



Druckluft und Pneumatik

Digitální manometr, Rozsah stupnice: 0-10bar**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Digitální manometr s podsvětlením ve stabilním plastovém pouzdře k monitorování a měření tlaků v suchém, stlačeném vzduchu bez oleje a nejedovatých, neagresivních plynů. 3místné 7segmentová LCD-indikace s osvětlením pozadí.

Rozsah dodávky:

Včetně knoflíkového článku CR2032.

Upozornění:

Vhodný knoflíkový článek najdete pod č. 081560 CR2032.

Technický popis

Rozsah údajů manometru	0 - 10 bar
Délka	30 mm
Šířka	30 mm
Výška	36,8 mm
Připojovací závit	1/4 AG palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Hydraulický manometr