

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měrka.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Stoupání vřetena	2 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	2 µm
Počet obsažených baterií	1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------