

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 17,4 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na působení magnetických polí.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s TK nebo rubínovou kuličkou k dodání na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	0,3 N
Ø měřicí kuličky	2 mm
Ø pouzdra	40 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Délka dotykového raménka	17,4 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
4hranný držák na malé dotyky	436510