

**STARCKE®****Sada brusných papírů, 50dílná 8násobné děrování, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557576 80
GTIN	4002748356353
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). **Zadní strana se suchým zipem** pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

**Výhoda:**

Broušení laku a dřeva

- **Vynikající přilnavost zrna – dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.**
- **Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.**
- **Vysoce kvalitní korundové zrna pro maximální brusný výkon až do konce.**

**Použití:**

Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Stupeň jemnosti	hrubý
Šířka	93 mm
Délka	185 mm
Druh produktu	Brusný papír se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		