

**KERN****Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 150kg**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479600 150
GTIN	4045761192065
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Robustní balíková váha pro expedici.**
- **Naprosto snadná obsluha pomocí čtyř tlačítek.**
- **Ukazatel s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky cca 2 m dlouhému pružnému kabelu.**
- **Možnost provozu na síť a baterie, automatické vypínání po 3minutách.**

### Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

### Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

## Technický popis

Hmotnost netto	3,8 kg
Zobrazovací jednotka šířka	215 mm
Zobrazovací jednotka hloubka	110 mm
Odečet	50 g
Zobrazovací jednotka výška	50 mm

Reprodukovatelnost	50 g
Maximální rozsah vážení	0 - 150 kg
Označení výrobce	EOB
Rozměr vážicí desky	315×305 mm
Kalibrování	K2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Druh produktu	Plošná váha

## Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 150 kg	027700 150
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 180	027710 180

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------