

**Garant****ONEU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

Oboustranná s 2×8 břity.

**Doporučení:****Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Maximální hloubka řezu  $a_{p \max}$ : 3 mm

Typ: ST1400

Posuv  $f_z$  na zub: 0,25 mm

## Technický popis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Počet výměn/řezání	16
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ONEU 05T6 ANER

Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		