

HOLEX**Brusný čistič Elasto (SiC), Délka×šířka: 115X60mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557680 115X60 |
| GTIN | 4045197241801 |
| Třída artiklu | 52E |

Popis**Provedení:**

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokrý i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.

Vysoce kvalitní provedení se zrnem z čistého karbidu křemíku (SiC) a speciálního elastického syntetického materiálu.

Použití:

Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.

Upozornění:

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady **zvyšují účinek.**

Technický popis

| | |
|-----------------|----------------|
| Délka | 115 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Výška | 30 mm |
| Brusivo | karbid křemíku |
| Druh produktu | Brusný špalek |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | omezené použití | | |
| Kámen | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |