

**Garant****Držák na obrábění drážek dlouhý Ø DS 25 mm, Od šířky drážky m: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290350 3
GTIN	4045197880925
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	8,36 mm
Užitná délka $L_1$	40 mm
Šroub	290399 1
Vhodné pro šířku drážky m	3 mm
Středové přesazení $L_3$	4,2 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček $D_1$	7,8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky $L_5$	90 mm

Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

---

## Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 1	290399 1
------------------------	----------