

**Garant****Držák na obrábění drážek dlouhý Ø DS 25 mm, Od šířky drážky m: 12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	290350 12
GTIN	4045197880987
Třída artiklu	29K

## Popis

**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

Užitná délka L <sub>1</sub>	161 mm
Vhodné pro šířku drážky m	12 mm
Šroub	290399 3
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32,56 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	16,5 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	30 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	90 mm

Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

---

## Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 3	290399 3
------------------------	----------