

Garant**Držák na obrábění drážek dlouhý Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290353 3
GTIN	4045197880994
Třída artiklu	29K

Popis**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Šroub	290399 1
Užitná délka L ₁	40 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8,36 mm
Vhodné pro šířku drážky m	3 mm
Středové přesazení L ₃	4,2 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D ₁	7,8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	100 mm

Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 1	290399 1
------------------------	----------