

**Garant****Držák na obrábění drážek standard Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 14mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	290358 14
GTIN	4045197881243
Třída artiklu	29K

## Popis

**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	38,22 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	38,58 mm
Vhodné pro šířku drážky m	14 mm
Vhodné pro šířku drážky m	16 mm
Užitná délka $L_1$	126 mm
Šroub	290399 3
Středové přesazení $L_3$	19,5 mm
Ø stopky	32 mm

Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

### Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 3	290399 3
------------------------	----------