



Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 50 mm × 50 m, Zrnitost: 120



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557750 120 |
| GTIN | 4018875266748 |
| Třída artiklu | 56V |

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.

Typ **VSM KK 114 F**: tkanina **hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Balení **s integrovaným odtrhávacím nožem**.

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

Technický popis

| | |
|----------------------|---------------------|
| Zrnitost | 120 |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Brusivo | normální korund (A) |
| Zkratka brusiva | A |
| Šířka úsporných rolí | 50 mm |

| | |
|------------------------|----------------|
| Délka úsporných rolí | 50 m |
| Atribut názvu produktu | 50 mm × 50 m |
| Druh produktu | Brusná tkanina |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |