



## Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754810 40
GTIN	7610733269631
Třída artiklu	73B

### Popis

#### Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S násadou z amerického hikorového dřeva.

**Bez zpětného rázu** díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

#### Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

#### Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

### Technický popis

Délka násady	335 mm
Celková délka	380 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Délka hlavy s vložkami	121 mm
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Hmotnost	1,34 kg
Materiál pouzdra	ocel
Řada	PB 306 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 40 mm	754760 40
--	-----------