



Kladivo bez zpětného rázu s měděnými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754820 40
GTIN	7610733269662
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným kuželem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z mědi. S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

Pro pevné, přesné údery resp. pro šetrný úder při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754760.

Technický popis

Materiál držadla	Skelné vlákno
Délka násady	335 mm
Délka hlavy s vložkami	121 mm
Celková délka	380 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál pouzdra	ocel
Hmotnost	1,38 kg
Řada	PB 308 Cu

Materiál vložky	Měď
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní měděná vložkaplochá Ø hlavy kladiva 40 mm	754760 40
--	-----------