



Plochý šroubovák pro elektroniku ESD, Šířka břitu b: 1,2mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 664415 1,2 |
| GTIN | 7610733268238 |
| Třída artiklu | 63E |

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Síla břitu a | 0,2 mm |
| Celková délka | 133 mm |
| Délka čepele | 40 mm |
| Šířka břitu b | 1,2 mm |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Unášecí profil | Ploché šroubováky |
| Druh produktu | Šroubováky |